

**TK viacúčelový vrták dlhý, Ø vrtáka: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	787045 12
GTIN	9002741045969
Trieda položky	76G

Popis**Prevedenie:**

Celokovové diamantom brúsené karbidové doštičky s **mimoriadne ostrými a veľmi tvrdými reznými hranami**. Patentovaný 4-stupňový profil na rýchle odstraňovanie prachu z vrtáka.

Použitie:

Presné **rotačné vrtanie** do dlaždíc, muriva a betónu, kovu, dreva a plastov.

Upozornenie:

Pozor – používajte iba s rotáciou (bez príklepu)!

Technický opis

Dĺžka špirály	300 mm
Celková dĺžka	400 mm
Ø vrtáka	12 mm
Počet rezných hrán Z	2
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	bez príklepového vrtania
Stopka	Valcová stopka
Druh produktu	Viacúčelový vrták