

**Vrták na jemnú kameninu / obkladačky, Ø vrtáka: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	787035 8
GTIN	9002741151363
Trieda položky	76G

Popis**Prevedenie:**

2-dielna. Vrták s **karbidovou doštičkou**, brúsenou diamantom, s patentovaným strediacim hrotom pre presné nasadenie a presné otvory bez vylamovania. So stopkou 10 mm. Karbidový vrták na použitie v priemyslových skľučovadlách. S šesťhrannou stopkou 1/4 palca (E 6,3).

Použitie:

Na **mimoriadne tvrdé kameninové dlaždice** až do tvrdosti Mohs/Ritz 9, taktiež na sklo a porcelán.

Upozornenie:

Nevhodné na príklepové vrtanie. Otáčky vretena maximálne 200 ot/min. Chladenie nie je potrebné.

Technický opis

Použitie s nárazom/žiadny náraz	bez príklepového vrtania
Rezný materiál	HM
Počet vrtákov	2
Stopka	Valcová stopka

maximálne otáčky	200 min ⁻¹
Celková dĺžka	120 mm
Ø vrtáka	8 mm
Ø stopky	10
Bit-šesthranná stopka	E 6,3
Druh produktu	Vrták do muriva