

**Čelné štípacie kliešte ťažké prevedenie, Celková dĺžka: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	721900 200
GTIN	4003773213819
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Silná hlava, priložený kĺb. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC).

Norma:

DIN ISO 5748

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná a kalená v oleji vo viacerých úrovniach.

Technický opis

Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	4 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2,8 mm
Celková dĺžka	200 mm
Norma	DIN ISO 5748
Rukoväť	s plastovým poťahom
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC)
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	Armovacie kliešte, čierno atramentované
Hlava	leštená

Druh produktu

rezacie kliešte