

**TK viacúčelový vrták, Ø vrtáka: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	787040 6
GTIN	9002740008132
Trieda položky	76G

Popis**Prevedenie:**

Celokovové diamantom brúsené karbidové doštičky s **mimoriadne ostrými a veľmi tvrdými reznými hranami**. Patentovaný 4-stupňový profil na rýchle odstraňovanie prachu z vrtáka.

Použitie:

Presné **rotačné vrtanie** do dlaždíc, muriva a betónu, kovu, dreva a plastov.

Upozornenie:

Pozor – používajte iba s rotáciou (bez príklepu)!

Technický opis

Dĺžka špirály	54 mm
Celková dĺžka	100 mm
Ø vrtáka	6 mm
Počet rezných hrán Z	2
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	bez príklepového vrtania
Stopka	Valcová stopka
Druh produktu	Viacúčelový vrták