

**TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3), Ø vrtáka: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	787047 10
GTIN	9002740000228
Trieda položky	76G

Popis**Prevedenie:**

Celokovové diamantom brúsené karbidové doštičky s **mimoriadne ostrými a veľmi tvrdými reznými hranami**. Patentovaný 4-stupňový profil na rýchle odstraňovanie prachu z vrtáka.

TK viacúčelový bitový vrták, 1/4 palca (E 6,3).

Použitie:

Presné **rotačné vrtanie** do dlaždíc, muriva a betónu, kovu, dreva a plastov.

Upozornenie:

Pozor – používajte iba s rotáciou (bez príklepu)!

Technický opis

Dĺžka špirály	80 mm
Celková dĺžka	120 mm
Ø vrtáka	10 mm
Počet rezných hrán Z	2
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	bez príklepového vrtania
Bit-šesthranná stopka	E 6,3
Druh produktu	Viacúčelový vrták