



Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGrip, Šírka čepele b: 5,5mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	660040 5,5
GTIN	7610733244478
Trieda položky	63E

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť SwissGrip s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty sa dajú prenášať aj mokrymi a mastnými rukami. **Čepeľ** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Čierny hrot. Odsadené rovinné paralelné rezné hrany s povrchovým kontaktom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.

Rukoväti s farebným kódovaním „Rainbow“ na rýchle nájdenie správnej veľkosti výstupu.

Výhoda:

- **Odsadené planparalelné rezné hrany s povrchom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.**
- **Žiadny efekt cam-out.**
- **Čepele dokonale vhodné pre štandardizované a iné štandardné otvory na skrutky.**
- **Hladké zaoblenie rukoväti zabraňuje treniu v dlani.**
- **Konvexný, ergonomický tvar s nekĺzavým povrchom šetrným k pokožke zaručuje ľahkú prácu a vysoké krútiace momenty.**
- **Ochrana proti prevráteniu.**
- **Identifikácia pomocou symbolu výstupu a veľkosti.**

Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 660032

Technický opis

Hrúbka čepelí a	0,8 mm
Šírka čepele b	5,5 mm
Ovládací šestřhan	nie
Celková dĺžka	220 mm
kontinuálne čepele	nie
Dĺžka čepele	120 mm
Označenie čepelí	3
Hrot čepelí	čierna
Séria	SwissGrip
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Prevedenie stopky	oblé
Úderová koncovka	nie
Materiál	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Materiál rukoväti	Elastomér
Povrch	niklovaný a chrómovaný
Druh produktu	Skrutkovač