



## Silové stranové štiepacie kliešte, chrómované izolované ponorením podľa VDE, Celková dĺžka: 250mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	723535 250
GTIN	4003773018421
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Silná hlava, indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC), prispôsobený kĺb bez vôle.

Chrómované kliešte, rukoväte potiahnuté plastom, **izolované ponorením.**

**Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201** pre prácu pod napätím do 1000 V.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

### Technický opis

Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	4,6 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do Ø	3 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	3,5 mm
Celková dĺžka	250 mm
Norma	<b>DIN ISO 5749</b>
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	s plastovým poťahom

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC)
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte