



Montážne kliešte pre zvieracie krúžky, Typ: G2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	719950 G2
GTIN	4003773231073
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Kliešte čierno a tramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom. Rovné hroty; zúžené, čiže prispôsobené otvorom v upínacích krúžkoch. S otváracou pružinou; G0 s nastavovacou skrutkou.

Použitie:

Pre **zvieracie krúžky** (krúžky na hriadele bez drážky).

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Chróm-vanádiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Ø hrotov	1,3 mm
pre Ø hriadeľa	5 – 13 mm
Celková dĺžka	140 mm
Norma	DIN ISO 5743
Použitie klieští na poistné krúžky	krúžky na hriadele bez drážky
Tvar čelustí	rovné
Rukoväť	s plastovým poťahom

Materiál	Chróm-vanadiová vysokovýkonná oceľ
Povrch	Kliešte čierno atramentované, leštená hlava
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou	áno (veľ. G0 s nastavovacou skrutkou)
Vymeniteľný hrot	nie
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky