



Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform a úderovou koncovkou, Šírka čepele b: 10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	660300 10
GTIN	4013288191236
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu **s integrovanými mäkkými zónami** a **úderovou koncovkou** (veľ. 12 a 14 bez mäkkých zón; veľ. 3,5 bez úderovej koncovky a kontinuálnej čepele).

Šesťhranná čepeľ zo špeciálnej ocele odolnej voči nárazom, **priebežná až po koniec rukoväti**. Od veľkosti 4,5 so šesťhranným nastavcom na pomocné kľúče, povrch nikromatický chrómovaný.

Technický opis

Šírka čepele b	10 mm
Šesťhran pre kľúčové pomôcky	13 mm
Celková dĺžka	287 mm
Hrúbka čepelí a	1,6 mm
Dĺžka čepele	175 mm
Označenie výrobcu	932 A
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

