



Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform, Šírka čepele b: 9mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	660100 9
GTIN	4013288102157
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Všestranné, robustné skrutkovače s kónickou čepeľou (rezná hrana) a 6-hrannou kľúčovou pomôckou.

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu **s integrovanými mäkkými zónami** uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.

Čepeľ zo špeciálnej ocele s vysokou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou; **rezné hrany potiahnuté diamantom**. 6-hranná profilovaná čepeľ od veľ. 5,5 so 6-hranným nastavcom pre pomocné kľúče, povrch nikromatický chrómovaný.

Výhoda:

- **Najvyššia odolnosť voči opotrebovaniu a nízke vyhadzovacie sily vďaka diamantovej vrstve.**
- **Rýchla a ergonomická práca vďaka rukoväti Kraftform.**
- **Vysoký prenos sily vďaka integrovaným mäkkým zónam.**
- **Ochrana proti prevráteniu.**
- **Označenie výstupným symbolom a veľkosťou na kryte.**

Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

Technický opis

Hrúbka čepeľí a	1,6 mm
Dĺžka čepele	150 mm
Celková dĺžka	262 mm
Šírka čepele b	9 mm
Šesťhran pre kľúčové pomôcky	13 mm

Výstupný profil

Plochý skrutkovač

Druh produktu

Skrutkovač