

**TK vrták príklepový SDS-plus, Ø×celková dĺžka: 16X450mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 789000 16X450 |
| GTIN | 4002395308989 |
| Trieda položky | 76G |

Popis**Prevedenie:**

3 špeciálne zuby Power Breaker M2 vytvárajú mikrotrhlinky vo vrtanom materiáli pre rýchlejšie vrtanie a odstraňovanie materiálu. Kvalitný karbidový hrot s obzvlášť silným spájkovaním zaručuje dlhú životnosť aj v armovanom betóne. Špirála s vystuženým jadrom (KVS) tlmí vibrácie; energia nárazu sa prenáša priamo na vrták.

Použitie:

Na vrtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

Upozornenie:

Pri použití veľmi dlhých vrtákov (> 500 mm) najprv predvrtajte krátkym vrtákom s rovnakým priemerom (zabráňte ohybovému lomu).

Technický opis

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Celková dĺžka | 450 mm |
| Dĺžka špirály | 400 mm |
| Ø | 16 mm |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Rezný materiál | HM |
| Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vrtanie |
| Stopka | SDS Plus |
| Druh produktu | Vrták do muriva |

