

**TK vrták príklepový SDS-plus, Ø×celková dĺžka: 16X600mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	789000 16X600
GTIN	4002395336791
Trieda položky	76G

**Popis****Prevedenie:**

3 špeciálne zuby Power Breaker M2 vytvárajú mikrotrhlínky vo vrtanom materiáli pre rýchlejšie vrtanie a odstraňovanie materiálu. Kvalitný karbidový hrot s obzvlášť silným spájkovaním zaručuje dlhú životnosť aj v armovanom betóne. Špirála s vystuženým jadrom (KVS) tlmí vibrácie; energia nárazu sa prenáša priamo na vrták.

**Použitie:**

Na vrtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

**Upozornenie:**

Pri použití veľmi dlhých vrtákov (> 500 mm) najprv predvrtajte krátkym vrtákom s rovnakým priemerom (zabráňte ohybovému lomu).

**Technický opis**

Ø	16 mm
Počet rezných hrán Z	2
Celková dĺžka	600 mm
Dĺžka špirály	550 mm
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vrtanie
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do muriva

