



Stranové štiepacie kliešte chrómované, opláštené rukoväte, Celková dĺžka: 180mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	724860 180
GTIN	4003773043706
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).
Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	2,5 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	4 mm
Celková dĺžka	180 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná

Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie
s vypínateľnou otváracou pružinou	nie
Druh produktu	rezacie kliešte