

**Stranové štiepacie kliešte lesklé, Celková dĺžka: 140mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	725250 140
GTIN	4045197166319
Trieda položky	72B

**Popis****Prevedenie:**

Štíhly tvar s indukčne kalenými reznými hranami (cca 62 HRC).  
Lesklé kliešte, rukoväťe potiahnuté plastom.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

**Technický opis**

Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	2,8 mm
Celková dĺžka	140 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	1,8 mm
Norma	<b>DIN ISO 5749</b>
Rukoväť	s plastovým poťahom
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	svetlý
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte	nie

s vypínateľnou otváracou pružinou

nie

Druh produktu

rezacie kliešte