

**Stranové štiepacie kliešte na plasty, 20° zahnuté, KW, Celková dĺžka: 130mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	725700 130
GTIN	2050001705938
Trieda položky	76B

**Popis****Prevedenie:**

Rezanie bez skosenia pre rovný rez, takmer bez otrepov. Posunutú reznú hranu pre **ľahký rez**. Rameno s protišmykovými gumovými rukoväťami a otváracou pružinou. Hlava zalomená v uhle 20°.

**Použitie:**

Na rezanie plastových odliatkov a káblových viazačov v jednej rovine (**nie na kovy**).

**Materiál:**

Špeciálna nástrojová oceľ, brunovaná.

**Technický opis**

Celková dĺžka	130 mm
Zábrus	bez fazety
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	čierno brunované
Hlava	20° zalomené
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	nie
pre plasty	áno
prestavitelná dorazová skrutka	nie

Druh produktu

rezacie kliešte