



## Malé nožnice na káble izolované zmáččaním izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 200mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	730360 200
GTIN	4003773026952
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Rukoväte s **izoláciou do 1000 voltov podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Hlava so srpovitými reznými hranami. Chrómované nožnice. Reže hladko a čisto bez prílišného pritláčania.

Mimoriadne veľký rezný rozsah vďaka dvojitému ostriu. Rukoväti **izolované ponorom**.

Mimoriadne veľký rezný rozsah vďaka dvojitému ostriu.

#### Použitie:

Na rezanie medených a hliníkových káblov.

#### Materiál:

**Špeciálna nástrojová ocel**, zápusťkovo kovaná.

### Technický opis

Výkon v strihu do Ø	20 mm
Celková dĺžka	200 mm
Výkon v strihu	70 mm <sup>2</sup>
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť	izolované ponorením
Aktivácia	mechanické, jednoručné

Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji
Povrch	chrómovaná
s otváracou pružinou	nie
Druh produktu	Nožnice