

**Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform, Šírka čepele b: 2,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	662200 2,5
GTIN	4013288003249
Trieda položky	63H

Popis**Prevedenie:**

Kované čepele, rezné hrany sú presne prispôsobené štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou.

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.

Čepel' z vysokolegovanej špeciálnej ocele. Povrch nikromatický chrómovaný, hroty čierne alebo chemicky poniklované hroty Lasertip.

Norma:**DIN 5265 Form A****Upozornenie:**

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Technický opis

Šírka čepele b	2,5 mm
Hrúbka čepelí a	0,4 mm
Celková dĺžka	145 mm
Dĺžka čepele	75 mm
Hrot čepelí	čierna
Označenie výrobcu	335
Výstupný profil	Plochý skrutkovač

Druh produktu

Skrutkovač