

LINDSTRÖM

Bočná fréza elektroniky, oválna hlava, FW, Celková dĺžka: 140mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	726000 140
GTIN	7314150103133
Trieda položky	73M

Popis**Prevedenie:**

Štíhly tvar s presne brúsenými, indukčne kalenými reznými hranami (63 – 65 HRC). Čierny povrch na zníženie odrazov. Nastaviteľný presný skrutkový kĺb pre minimálne trenie a optimálne axiálne vyrovnanie rezných hrán. **Vhodné pre ESD**, ergonomické **2-zložkové** opláštenie rukoväti. Patentovaná otváracia pružina znižuje odpor pri zatváraní klieští, vďaka čomu sa sila sústreďuje na rez.

Materiál:

Vysokovýkonná ložisková oceľ, kovaná v zápustke, brunovaná.

Technický opis

Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,3 - 1,6 mm
Šírka hlavy	13 mm
Celková dĺžka	140 mm
Dĺžka britov	12,5 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	jemná fazetka
Materiál	Vysokovýkonná ložisková oceľ
Forma hlavy	oválny
Rukoväť	Dvojzložkový plášť rukoväte

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC)
Povrch	čierno brunované
Atribút Názov produktu	FW
s otváracou pružinou	áno
nastaviteľný precízny skrutkový kľb	áno
Druh produktu	rezacie kliešte