



Plochý normovaný skrutkovač s rukoväťou Kraftform, Šírka čepele b: 3mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	662200 3
GTIN	4013288175434
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Kované čepele, rezné hrany sú presne prispôsobené štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou.

Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.

Čepel' z vysokolegovanej špeciálnej ocele. Povrch nikromatický chrómovaný, hroty čierne alebo chemicky poniklované hroty Lasertip.

Norma:

DIN 5265 Form A

Upozornenie:

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky s drážkou (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Technický opis

Hrúbka čepelí a	0,5 mm
Dĺžka čepele	80 mm
Celková dĺžka	161 mm
Šírka čepele b	3 mm
Hrot čepelí	čierna
Označenie výrobcu	335
Výstupný profil	Plochý skrutkovač

Druh produktu

Skrutkovač