



Šesthranný skrutkovač s guľovou hlavou s "multicraft" rukoväťou, Šírka čepele b: 10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	660900 10
GTIN	7610733085668
Trieda položky	63E

Popis

Prevedenie:

Všestranné, robustné skrutkovače s kónickou čepeľou (rezná hrana) a 6-hrannou kľúčovou pomôckou.

Silová rukoväť „multicraft“ vyrobená z plastu odolného voči nárazu (bez kadmia), obzvlášť ľahké uchopenie, dokonca aj s mastnými rukami.

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. S planoparalelnou odsadenou reznou hranou. Od veľ. 8 so 6-hranným nastavcom ako pomôcka pre kľúč. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierna rezná hrana.

Výhoda:

- Odsadené planoparalelné rezné hrany s povrchom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.
- Žiadny efekt cam-out.
- Čepele dokonale vhodné pre štandardizované a iné štandardné otvory na skrutky.
- Hladké zaoblenie rukoväti zabraňuje treniu v dlani.
- Konvexný, ergonomický tvar s neklzávym povrchom šetrným k pokožke zaručuje ľahkú prácu a vysoké krútiace momenty.
- Ochrana proti prevráteniu.
- Identifikácia pomocou symbolu výstupu a veľkosti.

Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

Technický opis

Šírka čepele b	10 mm
----------------	-------

Šesthran pre kľúčové pomôcky	13 mm
Označenie čepelí	6
Celková dĺžka	300 mm
Hrúbka čepelí a	1,6 mm
Dĺžka čepele	180 mm
Séria	multicraft
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač