



## Šesthranný skrutkovač s guľovou hlavou s "multicraft" rukoväťou, Šírka čepele b: 13mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	660900 13
GTIN	7610733085675
Trieda položky	63E

### Popis

#### Prevedenie:

Všestranné, robustné skrutkovače s kónickou čepeľou (rezná hrana) a 6-hrannou kľúčovou pomôckou.

**Silová rukoväť „multicraft“** vyrobená z plastu odolného voči nárazu (bez kadmia), obzvlášť ľahké uchopenie, dokonca aj s mastnými rukami.

**Čepeľ** vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. S planparalelnou odsadenou reznou hranou. Od veľ. 8 so 6-hranným nastavcom ako pomôcka pre kľúč. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierna rezná hrana.

#### Výhoda:

- **Odsadené planparalelné rezné hrany s povrchom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.**
- **Žiadny efekt cam-out.**
- **Čepele dokonale vhodné pre štandardizované a iné štandardné otvory na skrutky.**
- **Hladké zaoblenie rukoväti zabraňuje treniu v dlani.**
- **Konvexný, ergonomický tvar s nekľzavým povrchom šetrným k pokožke zaručuje ľahkú prácu a vysoké krútiace momenty.**
- **Ochrana proti prevráteniu.**
- **Identifikácia pomocou symbolu výstupu a veľkosti.**

#### Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

### Technický opis

Šírka čepele b	13 mm
----------------	-------

Hrúbka čepelí a	2 mm
Celková dĺžka	320 mm
Šesthran pre kľúčové pomôcky	13 mm
Označenie čepelí	7
Dĺžka čepele	200 mm
Séria	multicraft
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač