

**Ručný vysávač 12V solo click & go, Označenie výrobcu: GAS12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	P07220 GAS12
GTIN	
Trieda položky	00N

**Popis****Prevedenie:**

- Akumulátorový vysávač na upratovanie počas prestávok a na cestách.
- L-BOXX klikací, aj s vysávačom na mokré/suché vysávanie GAS 35 a GAS 55.
- Vhodný na vysávanie rôznych druhov nečistôt, napríklad drevených, plastových alebo kovových triesok.
- Praktický ukazovateľ úrovne nabitia akumulátora s 3 LED diódami.
- Výkonný a kompaktný – zmestí sa do najmenšieho L-BOXX 102.
- Ideálny na ťažko dostupné miesta vďaka štrbinovej dýze.
- Pohodlná práca vďaka kompaktnému konštrukčnému vyhotoveniu, nízkej hmotnosti a ergonomickému dizajnu.

**Rozsah balenia:**

Vrátane prepravného kufríka, bez akumulátora a nabíjačky.

**Technický opis**

Napätie akumulátora	12 V
Objemový tok	900 l/min
maximálny vákuový výkon	45 mbar
Objem kontajnera	0,35 l
Dĺžka	273 mm

Označenie výrobcu	GAS 12V
Výška	170 mm
Šírka	77 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 10,8 V
Druh produktu	Vysávač na mokré a suché vysávanie