

**BAUDAT****Nožnice na ocelové laná a káble, Celková dĺžka: 350mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	731720 350
GTIN	2050001009333
Trieda položky	76C

## Popis

**Prevedenie:**

Kosáčikovitité rezné hrany na bezpečné a presné rezanie. Nože s PTFE neprilnavým povrchom a špeciálne tvrdenými reznými hranami.

**Výhoda:**

Najvyššia stabilita pri nízkej hmotnosti.

**Použitie:**

Na rezanie drôtených lán, okrúhlejšie ocele, ako aj medených a hliníkových káblov.

**Materiál:**

Nôž je vyrobený z tvrdenej chróm-vanádovej ocele. Ramená z nehrdzavejúcej ocele s plastovými rukoväťami.

## Technický opis

pre káble do	20 mm <sup>2</sup>
pre viacpramenné laná/kruhová oceľ mäkká Ø	8 mm
pre viacpramenné laná do 1800 N/mm <sup>2</sup> do Ø	6 mm
Celková dĺžka	350 mm
Druh produktu	rezacie kliešte