

**Nožnice na káble s prevodom, pre Ø káblov: 60mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	731100 60
GTIN	4003773075172
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Hlava nožníc s kosáčikovitou reznou čepelou a prevodovým mechanizmom (ovládanie jednou rukou). Rezný nôž sa nevychýľuje, pretože je vedený dvakrát.

Použitie:

Na čisté rezanie hliníkových a medených káblov (aj lankových). Nepoužívajte na oceľové drôty, tvrdé hliníkové zliatiny, tvrdé ťahané medené vodiče.

Materiál:

Nôž vyrobený zo špeciálnej ocele, rukoväť z oceleového plechu s krytmi rukoväti.

Upozornenie:

Pri jednotlivých vodičoch je rezný výkon približne o 30 % nižší.

Technický opis

Celková dĺžka	320 mm
pre Ø káblov	60 mm
Výkon v strihu viac vetvového vodiča do	600 mm ²
Ochrana svoriek	áno
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Aktivácia	mechanické, jednoručné, princíp račne

Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ špeciálnej akosti, kovaná, kalená v oleji
Druh produktu	Nožnice