



## Kompaktné pákové nožnice CoBolt® s opláštenými rukoväťami, Celková dĺžka: 200mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	731740 200
GTIN	4003773047056
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Vysoký rezný výkon s relatívne nízkou námahou vďaka špeciálnemu pákovému prevodu. Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC). Kliešte čierne atramentizované. Rukoväte s viaczložkovými krytmi.

#### Použitie:

Pre drôty do pevnosti v ťahu 2 000 N/mm<sup>2</sup>.

#### Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

### Technický opis

pre ocelový drôt mäkký do Ø	6 mm
pre ocelový drôt stredne tvrdý do Ø	5,2 mm
pre klavírny drôt do Ø	3,6 mm
Celková dĺžka	200 mm
Označenie výrobcu	CoBolt®
Brit	kalené
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	chróm-vanadiová elektrická ocel'
Povrch	Armovacie kliešte, čierne atramentované

s otváracou pružinou

nie

Druh produktu

rezacie kliešte