

LINDSTRÖM

**Bočná fréza elektroniky, oválna hlava, SFW, Celková dĺžka: 108mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	726260 108
GTIN	7314150050925
Trieda položky	73M

**Popis****Prevedenie:**

Štíhly tvar s presne brúsenými, indukčne kalenými reznými hranami (63 – 65 HRC). Čierny povrch na zníženie odrazov. Žlté plastové opláštenie rukoväti z nevodivého materiálu s otváracou pružinou. **Vhodné pre ESD.** Nastaviteľný presný skrutkový kĺb pre minimálne trenie a optimálne axiálne vyrovnanie rezných hrán.

**Materiál:**

Vysokovýkonná zliatina ocele, kovaná v zápustke, brunovaná.

**Technický opis**

Šírka hlavy	8 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,1 - 1 mm
Celková dĺžka	108 mm
Dĺžka britov	8 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	veľmi jemná fazetka
Materiál	Vysokovýkonná zliatina ocele
Forma hlavy	oválny
Rukoväť	Plastové opláštenie

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC)
Povrch	čierno brunované
Atribút Názov produktu	SFW
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	rezacie kliešte