

VBW**Pákové nožnice so zahnutými nožmi, Celková dĺžka: 610mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	733000 610
GTIN	4005887367303
Trieda položky	73L

Popis

Prevedenie:

Hlava noža **so zahnutými** nožmi a prevodom. Presné a jednoduché nastavenie nožov pomocou excentrických skrutiek. Zápustkovo kovaný, koncový doraz s extra veľkou nárazníkovou zónou, lakované rúrkové ramená s viaczložkovými rukoväťami.

Použitie:

Na odrezávanie oceľových výstuží až do pevnosti 48 HRC (pevnosť v ťahu asi 1600 N/mm²).

Materiál:

Nôž zo špeciálnej nástrojovej ocele, rezné hrany dodatočne indukčne kalené.

Technický opis

pre viacpramenné laná do 48 HRC, príp. 1600 N/mm ² do Ø	7 mm
Celková dĺžka	610 mm
pre viacpramenné laná do 40 HRC, príp. 1200 N/mm ² do Ø	8 mm
pre viacpramenné laná do 19 HRC, príp. 800 N/mm ² do Ø	9 mm
Druh produktu	rezacie kliešte

Príslušenstvo

Náhradná nožová hlava komplet so skrutkami Celková dĺžka 610	733110 610
--	------------

