

LINDSTRÖM

Bočná fréza elektroniky, oválna hlava, SFW, Celková dĺžka: 113mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	726260 113
GTIN	7314150051199
Trieda položky	73M

Popis**Prevedenie:**

Štíhly tvar s presne brúsenými, indukčne kalenými reznými hranami (63 – 65 HRC). Čierny povrch na zníženie odrazov. Žlté plastové opláštenie rukoväti z nevodivého materiálu s otváracou pružinou. **Vhodné pre ESD.** Nastaviteľný presný skrutkový kĺb pre minimálne trenie a optimálne axiálne vyrovnanie rezných hrán.

Materiál:

Vysokovýkonná zliatina ocele, kovaná v zápustke, brunovaná.

Technický opis

Šírka hlavy	12,5 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,2 - 1,6 mm
Celková dĺžka	113 mm
Dĺžka britov	12,5 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	veľmi jemná fazetka
Materiál	Vysokovýkonná zliatina ocele
Forma hlavy	oválny
Rukoväť	Plastové opláštenie

Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (63–65 HRC)
Povrch	čierno brunované
Atribút Názov produktu	SFW
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	rezacie kliešte