

**Pákové nožnice, Celková dĺžka: 610mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	733300 610
GTIN	4003773066767
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Hlava noža s prevodom a univerzálnymi nožmi. Presné a jednoduché nastavenie nožov pomocou excentrických skrutiek. Kovaný koncový doraz s pohodlným tlmičom; práškovo lakované rúrkové ramená s viaczložkovými rukoväťami.

Použitie:

Na rezanie bežných a vysokopevných ocelí s tvrdosťou do 48 HRC. (pevnosť v ťahu asi 1600 N/mm²).

Materiál:

Nôž z chróm-vanádiovkej vysokovýkonnej ocele, dodatočne indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC).

Náhradný diel:

Náhradná nožová hlava č. 733350.

Technický opis

Celková dĺžka	610 mm
pre viacpramenné laná do 40 HRC, príp. 1200 N/mm ² do Ø	8 mm
pre viacpramenné laná do 19 HRC, príp. 800 N/mm ² do Ø	9 mm
pre viacpramenné laná do 48 HRC, príp. 1600 N/mm ² do Ø	7 mm
Materiál	Chróm-vanádiová vysokovýkonná oceľ
Druh produktu	rezacie kliešte

Príslušenstvo

Náhradná nožová hlava komplet so skrutkami Celková
dĺžka 610

733350 610