

VBW**Pákové nožnice UNIBOLT®, Celková dĺžka: 910mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	733500 910
GTIN	4005887563507
Trieda položky	73L

Popis

Prevedenie:

Hlava noža s prevodom a univerzálnymi nožmi. Presné a jednoduché nastavenie nožov pomocou excentrických skrutiek. Zápustkovo kovaný, koncový doraz s extra veľkou nárazníkovou zónou, lakované rúrkové ramená.

Použitie:

Na rezanie bežných a vysokopevných ocelí s tvrdosťou do 48 HRC. (pevnosť v ťahu asi 1600 N/mm²).

Materiál:

Nôž zo špeciálnej nástrojovej ocele, rezné hrany dodatočne indukčne kalené.

Náhradný diel:

Náhradná nožová hlava č. 734110.

Technický opis

pre viacpramenné laná do 19 HRC, príp. 800 N/mm ² do Ø	13 mm
Celková dĺžka	910 mm
pre viacpramenné laná do 48 HRC, príp. 1600 N/mm ² do Ø	9 mm
pre viacpramenné laná do 40 HRC, príp. 1200 N/mm ² do Ø	11 mm
Výkon v strihu	< 48 HR
s obmedzovacím dorazom	áno
Označenie výrobcu	UNIBOLT®
Brit	kalené

Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	červeno lakované
s nastavovacou skrutkou	áno
Druh produktu	rezacie kliešte

Príslušenstvo

Náhradná nožová hlava komplet so skrutkami Celková dĺžka 910	734110 910
--	------------