

**VBW****Rohové kliešte inštalátárske, Ø rúry: 3palec**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	810300 3
GTIN	4005887269409
Trieda položky	83E

## Popis

**Prevedenie:**

Švédsky tvar, so štíhlou čelustou pod uhlom 45°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ; temperovaná, čelusť indukčne kalená.

## Technický opis

Celková dĺžka	705 mm
Ø rúry	3 palec
Rozsah upnutia	102 mm
Uhol rozovretia	45 Stupeň
Výrobný postup	celokované
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová oceľ
Druh produktu	Inštalátárske kliešte a Siko kliešte

## Príslušenstvo

Ryhovaná matice Typ 2

810520 2