

VBW**Rohové kliešte inštalátárske, Ø rúry: 1palec**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	810300 1
GTIN	4005887269102
Trieda položky	83E

Popis

Prevedenie:

Švédsky tvar, so štíhlou čeľusťou pod uhlom 45°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ; temperovaná, čeľusť indukčne kalená.

Technický opis

Rozsah upnutia	45 mm
Celková dĺžka	315 mm
Ø rúry	1 palec
Uhol rozovretia	45 Stupeň
Výrobný postup	celokované
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová oceľ
Druh produktu	Inštalátárske kliešte a Siko kliešte

Príslušenstvo

Ryhovaná matice Typ 1

810520 1