



Súprava elektrikárskych skrutkovačov, 5-dielna pre rovnú drážku a Phillips, plne izolované, Počet skrutkovačov: 3/2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	667230 3/2
GTIN	4013288164551
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Čepeľ so zníženým priemerom čepele, úplne izolovaná do 1 000 V podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Rozsah balenia:

Po 1 skrutkovači pre drážku č. 663200 veľ. 3,5; 4; 5,5.

Po 1 skrutkovači pre Phillips č. 668620 veľ. 1 a 2.

Technický opis

Počet skrutkovačov	5
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

663200 5,5

Elektrikársky skrutkovač na drážky, so zníženým Ø čepele, s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 5,5

Elektrikársky skrutkovač na drážky, so zníženým Ø čepele, s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 4

663200 4

Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips, so zníženým Ø čepele, s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 2

668620 2

Zvierací držiak na nástroje na upevnenie na stenu Typ S

667077 S

Plochý elektrikársky skrutkovač Phillips, so zníženým Ø čepele, s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Veľkosť krížovej drážky 1

668620 1

Elektrikársky skrutkovač na drážky, so zníženým Ø čepele, s rukoväťou Kraftformplne izolovaný Šírka čepele b 3,5

663200 3,5