



Súprava sekáčov a priebojníkov v plastovom držiaku Špeciálna kvalita, Počet kusov náradia: 6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	745100 6
GTIN	7610733086863
Trieda položky	73B

Popis

Prevedenie:

Plochý a krížový sekáč na kov, ako aj priebojníky a jamkovače s osemhrannou stopkou, rovnomerne tvrdené; sekáč je opakovane brúsiteľný. Špeciálne **zušľachtenie úderovej hlavy** zabraňuje jej odštípeniu.

Mimoriadna kvalita = tá najvyššia tvrdosť reznej hrany – cca 59 HRC – pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Extra chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Obsah:

Jamkovač: 1 ks 120×12 mm

Priebojníkov: 1 ks Ø 4; 5 mm

plochý sekáč: 1 ks 165; 180 mm

Krížový sekáč: 1 ks 165 mm

Technický opis

Počet kusov náradia	6
---------------------	---

Druh produktu

Sekáč

PríslušenstvoSúprava priebojníkov, špeciálna kvalita chrómovaná Ø
hrotov 5

745300 5

Mechanický plochý sekáč, špeciálna kvalita Celková dĺžka
180

741000 180

Mechanický krížový sekáč, špeciálna kvalita Celková dĺžka
165

741100 165

Jamkárík, mimoriadna kvalita, chrómovaný Celková dĺžka
120/12

748900 120/12

Mechanický plochý sekáč, špeciálna kvalita Celková dĺžka
165

741000 165

Súprava priebojníkov, špeciálna kvalita chrómovaná Ø
hrotov 4

745300 4