

**HOLEX****Rohové rúrkové kliešte s čelustami tvaru S, Ø rúry: 1palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	810600 1
GTIN	4045197167040
Trieda položky	82A

**Popis****Prevedenie:**

Švédsky tvar; štíhla, špeciálne tvarovaná čelusť, samozatváracia, sklon 45°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

**HOLEX s ústím S** na trojbodové podopretie rúry. (lacnejší model).

**Materiál:**

Chróm-vanádiová ocel; temperovaná, čelusť indukčne kalená. Lakované, lesklé čeluste.

**Technický opis**

Ø rúry	1 palec
Rozsah upnutia	45 mm
Celková dĺžka	320 mm
Uhol rozovretia	45 Stupeň
Výrobný postup	celokované
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová oceľ
S-rozovretie	áno
švédska forma	áno
Druh produktu	Inštalatérské kliešte a Siko kliešte

## Príslušenstvo

Ryhovaná matice Typ 1

810520 1