

HOLEX**Rohové rúrkové kliešte s čelustami tvaru S, Ø rúry: 1palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	810500 1
GTIN	4045197237460
Trieda položky	82A

Popis**Prevedenie:**

Švédsky tvar; štíhla, špeciálne tvarovaná čelusť, samozatváracia, sklon 45°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

HOLEX s ústím **S** na trojbodové podopretie rúry. Rukoväti s **protišmykovým** plastovým poťahom.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ; temperovaná, čelusť indukčne kalená. Lakované, lesklé čeluste.

Technický opis

Ø rúry	1 palec
Celková dĺžka	320 mm
Rozsah upnutia	45 mm
Uhol rozovretia	45 Stupeň
Prevedenie rukoväti	s protišmykovým plastovým poťahom
Výrobný postup	celokované
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová oceľ
S-rozovretie	áno
švédska forma	áno
Druh produktu	Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Príslušenstvo

Ryhovaná matice Typ 1

810520 1