

HOLEX**Jednoručné inštalátorske kliešte s liatinovou rukoväťou, Ø rúry: 1.1/2palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 810850 1.1/2 |
| GTIN | 4045197377517 |
| Trieda položky | 82A |

Popis**Prevedenie:**

Odpružená háčiková čelusť sa dá nastaviť pomocou skrutky s ryhovanou hlavou, rýchle prednastavenie na konkrétny priemer rúry pomocou stupnice na bočných plochách. Rukoväť z perlitického **tlakového odliatku**, červeno lakovaná.

Použitie:

Vďaka uchopovacím čelustiam uloženým v pružine je možná práca račňovým spôsobom. Čeluste sa pri utiahnutí pevne pritlačia na rúru a uvoľnia sa automaticky po nadvihnutí rukoväti (jednoručná obsluha).

Technický opis

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Rozsah upnutia | 49 mm |
| Celková dĺžka | 240 mm |
| Ø rúry | 1.1/2 palec |
| Materiál rukoväti | perlitická temperovaná liatina |
| Druh produktu | Inštalátorske kliešte a Siko kliešte |