

**Skrutkové kliešte Raptor®, Celková dĺžka: 250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	813600 250
GTIN	4003773054566
Trieda položky	83D

Popis**Prevedenie:**

Čierne atramentované kliešte, leštená hlava, rukoväti potiahnuté plastom. Priechodzí kĺb, **nastavenie zárezov** stlačením tlačidla, ochrana upnutia. Samočinné upínacie v rozsahu 17 – 32 mm, špecifické otváranie čelustí klieští umožňuje **uchopenie na princípe račne**.

Použitie:

Rýchle utiahnutie a uvoľnenie metrických a palcových skrutiek so šesťhrannou hlavou, aj zaoblených a prelakovaných skrutiek. Ideálne na zaistenie.

Norma:**DIN ISO 5743****Technický opis**

Rozsah upnutia	10 - 32 mm
Rozsah upnutia	3/8 – 1.1/4 palec
Celková dĺžka	250 mm
Norma	DIN ISO 5743
Druh produktu	Kliešťový kľúč