

HOLEX**Rohové rúrkové kliešte s čelustami tvaru S, Ø rúry: 2palec****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	810500 2
GTIN	4045197237484
Trieda položky	82A

Popis**Prevedenie:**

Švédsky tvar; štíhla, špeciálne tvarovaná čelusť, samozatváracia, sklon 45°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

HOLEX s **ústím S** na trojbodové podopretie rúry. Rukoväti s **protišmykovým** plastovým poťahom.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ; temperovaná, čelusť indukčne kalená. Lakované, lesklé čeluste.

Technický opis

Ø rúry	2 palec
Rozsah upnutia	80 mm
Celková dĺžka	560 mm
Uhol rozovretia	45 Stupeň
Prevedenie rukoväti	s protišmykovým plastovým poťahom
Výrobný postup	celokované
Náhrada rozovretia	indukčne kalené
Materiál Kliešte	Chróm-vanádiová oceľ
S-rozovretie	áno
švédska forma	áno
Druh produktu	Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Príslušenstvo

Ryhovaná matice Typ 2

810520 2