

**Odizolovacie kliešte, leštené, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	728737 160
GTIN	4003773013556
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Zahnuté čeluste s reznými hranami v tvare písmena V (do vonkajšieho Ø max. 5 mm). Vložený kĺb s prevodom bez vôle a otváracou pružinou. S nastavovacou skrutkou na nastavenie prierezu. Leštené kliešte, rukoväťe potiahnuté plastom.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	160 mm
Tvar britu	Rezný hranol
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch	leštená
s otváracou pružinou	áno
s nastavovacou skrutkou na nastavenie prierezu	áno
Druh produktu	rezacie kliešte

