

Garant**Odizolovacie kliešte, chrómované izolované podľa VDE, Celková dĺžka:
160mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	728755 160
GTIN	4045197501653
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Zahnuté čeluste s reznými hranami v tvare písmena V (do vonkajšieho Ø max. 5 mm). Vložený kĺb s prevodom bez vôle a otváracou pružinou. S nastavovacou skrutkou na nastavenie prierezu. Rukoväť s viaczložkovými krytmi, **izolovaná do 1 000V podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

Kliešte chrómované.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	160 mm
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Tvar britu	Rezný hranol
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Uhlíková oceľ (C70)
Povrch	chrómovaná
s otváracou pružinou	áno

s nastavovacou skrulkou na nastavenie prierezu

áno

Druh produktu

rezacie kliešte