

**Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný, Ø hrotov D: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	747000 6
GTIN	4049002002854
Trieda položky	73U

**Popis****Prevedenie:**

Silná osemhranná stopka s valcovým trňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne **zušľachtenie úderovej hlavy** zabraňuje odštiepeniu. Skutočný Ø 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrázača závlačiek vo vývrte.

**Norma:****DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Materiál:**

Bežná kvalita z chróm-vanádiovej vzduchom kalenej ocele, lakovaná.

**Technický opis**

Ø hrotov D	6 mm
Celková dĺžka L1	150 mm
Dĺžka trňa L2	50 mm
Ø stopky S	10 mm
Norma	DIN 6450 C
Materiál	chróm-vanádiová vzduchom kalená ocel'
Povrch	lakovaná
Druh produktu	Vyrázač závlačiek

