

**Vyrázač závlačiek s rukoväťou, Ø hrotov: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	747100 12
GTIN	3148511594599
Trieda položky	73R

**Popis****Prevedenie:**

Okrúhla oceľ s cylindrickým trňom, úplne tvrdená. „Tlmiaca“ bezpečnostná rukoväť pre vyššie pohodlie a presnosť. Špeciálne **zušľachtenie úderovej hlavy** zabraňuje odštiepeniu.

**Technický opis**

Celková dĺžka L1	280 mm
Ø hrotov	12 mm
Ø stopky S	16 mm
Dĺžka trňa L2	130 mm
Rukoväť	tlmiaci viacložkový plášť
Prevedenie Nárazová hlava	špeciálna povrchová úprava nárazovej hlavy
Náhrada	celokalené
Materiál	Kruhová oceľ
Druh produktu	Vyrázač závlačiek