

**Vyrázač závlačiek, špeciálna kvalita práškovo nanášaný, Ø hrotov D: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	746920 4
GTIN	7610733243457
Trieda položky	73B

Popis**Prevedenie:**

Silná osemhranná stopka s valcovým trňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne **zušľachtenie úderovej hlavy** zabraňuje odštiepeniu. Skutočný Ø 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrázača závlačiek vo vývrte.

Mimoriadna kvalita znamená tú najvyššiu tvrdosť hrotov – cca 59 HRC – pri mimoriadnej húževnatosti.

Materiál:

Špeciálna akosť z extra chróm-vanádiovej ocele, chrómovaná a s práškovou povrchovou úpravou.

Technický opis

Ø stopky S	10 mm
Ø hrotov D	4 mm
Dĺžka trňa L2	40 mm
Celková dĺžka L1	150 mm
Tvrdosť hrotu	59 HRC
Materiál	Špeciálna akosť z extra chróm-vanádiovej ocele
Povrch	chrómovaný, s práškovým nástrekom
Druh produktu	Vyrázač závlačiek

