

**Vyrázač závlačiek s rukoväťou, Ø hrotov: 14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	747100 14
GTIN	3148511594605
Trieda položky	73R

Popis**Prevedenie:**

Okrúhla oceľ s cylindrickým trňom, úplne tvrdená. „Tlmiaca“ bezpečnostná rukoväť pre vyššie pohodlie a presnosť. Špeciálne **zušľachtenie úderovej hlavy** zabraňuje odštiepeniu.

Technický opis

Dĺžka trňa L2	140 mm
Ø stopky S	18 mm
Celková dĺžka L1	290 mm
Ø hrotov	14 mm
Rukoväť	tlmiaci viaczložkový plášť
Prevedenie Nárazová hlava	špeciálna povrchová úprava nárazovej hlavy
Náhrada	celokalené
Materiál	Kruhová oceľ
Druh produktu	Vyrázač závlačiek