

**Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný, Ø hrotov D: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	747000 12
GTIN	4049002021053
Trieda položky	73U

Popis**Prevedenie:**

Silná osemhranná stopka s valcovým trňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne **zušľachtenie úderovej hlavy** zabraňuje odštiepeniu. Skutočný Ø 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrázača závlačiek vo vývrte.

Norma:**DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Materiál:**

Bežná kvalita z chróm-vanádiovej vzduchom kalenej ocele, lakovaná.

Technický opis

Ø stopky S	14 mm
Celková dĺžka L1	150 mm
Ø hrotov D	12 mm
Dĺžka trňa L2	50 mm
Norma	DIN 6450 C
Materiál	chróm-vanádiová vzduchom kalená oceľ
Povrch	lakovaná
Druh produktu	Vyrázač závlačiek

