

**Vyrážač závlačiek pre mechanikov, Ø hrotov D: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	747500 6
GTIN	7610733200511
Trieda položky	73B

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z kruhovej ocele, mimoriadne tenké a praktické. S vrúbkovanou stopkou. Kompletne kalené, špeciálne **zušľachtenie úderovej hlavy** zabraňuje odštípeniu. Maximálna možná tvrdosť hrotov (cca 59 HRC) pri mimoriadnej húževnatosti. Skutočný Ø 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.

Materiál:

Extra chróm-vanádiová oceľ, chrómovaný povrch.

Technický opis

Dĺžka trňa L2	40 mm
Celková dĺžka L1	125 mm
Ø hrotov D	6 mm
Ø stopky S	10 mm
Tvrdosť hrotu	59 HRC
Prevedenie Nárazová hlava	špeciálna povrchová úprava nárazovej hlavy
Materiál	Extra-chróm-vanádiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vyrážač závlačiek

