



Kliešťový kľúč s 2-zložkovými rukoväťami, Celková dĺžka: 180mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 813720 180 |
| GTIN | 4003773047162 |
| Trieda položky | 83D |

Popis

Prevedenie:

Paralelne vedené, **hladké** uchopovacie čeluste; chrómované vyhotovenie.

Nastavenie zárezov pomocou tlačidla a upínacej páky pre vysoký prítlak čelustí. Zdvih medzi uchopovacími plochami umožňuje **uchopenie na princípe račne**.

Kliešťový kľúč chrómovaný, viaczložkové rukoväte. **Stupnica vytvorená laserom** (predná strana **metrická** a zadná strana **palcová**), umožňuje vopred nastaviť otvor kľúca.

Použitie:

Šetrné uchopovanie skrutiek, matíc, chrómovaných armatúr atď.

Upozornenie:

Ochranné čeluste sú k dispozícii pod č. 813725.

Technický opis

| | |
|------------------|----------------|
| Celková dĺžka | 180 mm |
| Dĺžka rozovretia | 22 mm |
| Rozsah upnutia | 0 - 40 mm |
| Druh produktu | Kliešťový kľúč |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Ochranné čeluste pre kliešťové kľúče6-dielne Velkosť 180 | 813725 180 |
| Súprava náhradných dielov pre kliešťové kľúče Typ 180 | 705910 180 |