

**Vyrázač závlačiek, normálna kvalita, lakovaný, Ø hrotov D: 2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	747000 2
GTIN	4049002002786
Trieda položky	73U

Popis**Prevedenie:**

Silná osemhranná stopka s valcovým trňom. Rovnomerne kalená po celej dĺžke. Špeciálne **zušľachtenie úderovej hlavy** zabraňuje odštiepeniu. Skutočný Ø 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrázača závlačiek vo vývrte.

Norma:**DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Materiál:**

Bežná kvalita z chróm-vanádiovkej vzduchom kalenej ocele, lakovaná.

Technický opis

Celková dĺžka L1	150 mm
Dĺžka trňa L2	30 mm
Ø stopky S	10 mm
Ø hrotov D	2 mm
Norma	DIN 6450 C
Materiál	chróm-vanadiová vzduchom kalená oceľ
Povrch	lakovaná
Druh produktu	Vyrázač závlačiek

