



Nastavitelný klíč s otočnou čelistí, Celková délka: 205mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 813930 205 |
| GTIN | 7314150103447 |
| Trieda položky | 83F |

Popis

Prevedenie:

S ergonomickou rukoväťou z termoplastického elastoméru. Poloha rozovretia 15°. Zápustkovo kované, kalené a pochrómované. **Nastavitelný klíč** sa otáčaním pohyblivej ozubenej čeluste nasmeruje dovnútra **ku kliešťom na rúry**. Zúbkovaná čelusť je indukčne kalená a zaručuje bezpečnosť uchopenia.

Norma:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Technický opis

| | |
|----------------------------|--|
| Celková dĺžka | 205 mm |
| maximálny rozmer cez steny | 28 mm |
| Celková dĺžka | 8 palec |
| Hmotnosť | 272 g |
| Norma | ISO 6787 |
| Norma | ASME B107.8M-2003 |
| Poloha rozovretia | 15 Stupeň |
| Výrobný postup | precízne kalený s antikoróznou úpravou |
| Materiál | Vysokovýkonná zliatina ocele |
| Povrch | chrómovaná |

| | |
|---------------------|-------------------|
| bez iskier | nie |
| Obojstranné čeluste | áno |
| Stupnica | áno |
| s funkciou račne | nie |
| Plášť rukoväti | áno |
| Druh produktu | Nastaviteľný kľúč |